



## Merkmale:

- Nebelreduzierte Spritzpistole mit Luftmengenregulierung
- Rund- / Breitstrahleinstellungen über Mikrometereinstellung
- Ergonomisch gefertigtes Gehäuse für optimalen Schwerpunkt beim Lackieren
- Filtersieb
- Pistole HVLP System
- Geringes Gewicht
- 125ml Kunststoffbecher mit Schraubdeckel
- Lackierdruck 1,5 - max. 3 bar
- Rostfreier Düsensatz aus Edelstahl 0,8 mm + 0,5 mm

## Technische Daten:

- Modell: Aerotec MINI HVLP Lackierpistole
- Druck max.: 3 bar
- Luftverbrauch: 120 l/min.
- Düsengröße: 0,5 mm + 0,8 mm
- Gewicht: 296 g



## Merkmale:

- Nebelreduzierte Spritzpistole mit Luftmengenregulierung
- Rund- / Breitstrahleinstellungen über Mikrometereinstellung
- Ergonomisch gefertigtes Gehäuse für optimalen Schwerpunkt beim Lackieren
- Filtersieb
- Pistole HVLP System
- Geringes Gewicht
- 125ml Kunststoffbecher mit Schraubdeckel
- Lackierdruck 1,5 - max. 3 bar
- Rostfreier Düsensatz aus Edelstahl 0,8 mm + 0,5 mm

## Technische Daten:

- Modell: Aerotec MINI HVLP Lackierpistole
- Druck max.: 3 bar
- Luftverbrauch: 120 l/min.
- Düsengröße: 0,5 mm + 0,8 mm
- Gewicht: 296 g