



Merkmale:

- Hochwertige Allround-Lackierpistole
- Farb- und Luftmengenregulierung
- Rund-/ und Breitstrahlverstellung
- Hochwertiger Nylon Fließbecher mit 0,5 Liter Fassungsvermögen

Technische Daten:

- Düsengröße: 1,8 mm
- Luftverbrauch: 250 l/min.
- Druck max.: 3,5 bar
- Gewicht: 0,54 kg

Weitere Düsen in folgenden Größen lieferbar:

- 1,2 mm Düsensatz (Art.Nr. 153287M)
- 1,5 mm Düsensatz (Art.Nr. 153284M)
- 1,8 mm Düsensatz (Art.Nr. 153285M)
- 2,0 mm Düsensatz (Art.Nr. 153286M)
- 2,5 mm Düsensatz (Art.Nr. 153289M)



Merkmale:

- Hochwertige Allround-Lackierpistole
- Farb- und Luftmengenregulierung
- Rund-/ und Breitstrahlverstellung
- Hochwertiger Nylon Fließbecher mit 0,5 Liter Fassungsvermögen

Technische Daten:

- Düsengröße: 1,8 mm
- Luftverbrauch: 250 l/min.
- Druck max.: 3,5 bar
- Gewicht: 0,54 kg

Weitere Düsen in folgenden Größen lieferbar:

- 1,2 mm Düsensatz (Art.Nr. 153287M)
- 1,5 mm Düsensatz (Art.Nr. 153284M)
- 1,8 mm Düsensatz (Art.Nr. 153285M)
- 2,0 mm Düsensatz (Art.Nr. 153286M)
- 2,5 mm Düsensatz (Art.Nr. 153289M)