



Merkmale:

- 30 Meter Montage-Schlauchtrommel
- Druckluft-Schlauchtrommel mit Rahmenkonstruktion
- Mit hochflexiblem PU Gewebeslauch
- Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- 360° drehbarer Stahlrahmen mit stabilem Standfuß
- Stabile Kurbel zum Aufrollen des Druckschlauches
- Mit Knickschutz an den Enden
- Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion

Technische Daten:

- Außendurchmesser: 12 mm
- Innendurchmesser: 8 mm
- Arbeitsdruck: max.12 bar
- Länge Arbeitsschlauch: 30 m
- Länge Anschlusschlauch: 1 m
- Gewinde: 3/8 Zoll
- Gewicht: 9 kg
- Maße: 270 x 340 x 370 mm



Merkmale:

- 30 Meter Montage-Schlauchtrommel
- Druckluft-Schlauchtrommel mit Rahmenkonstruktion
- Mit hochflexiblem PU Gewebeslauch
- Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- 360° drehbarer Stahlrahmen mit stabilem Standfuß
- Stabile Kurbel zum Aufrollen des Druckschlauches
- Mit Knickschutz an den Enden
- Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion

Technische Daten:

- Außendurchmesser: 12 mm
- Innendurchmesser: 8 mm
- Arbeitsdruck: max.12 bar
- Länge Arbeitsschlauch: 30 m
- Länge Anschlusschlauch: 1 m
- Gewinde: 3/8 Zoll
- Gewicht: 9 kg
- Maße: 270 x 340 x 370 mm