

Produktbeschreibung

Universell einsetzbar; Schnelle und einfache Montage



Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzschlauch
- SILVYN® SI/SP/SP-PU (glatte Schläuche)
- SILVYN® EL/ELÖ/ELT (gewellte Schläuche)

Nutzen

- Universell einsetzbar
- Schnelle und einfache Montage

Aufbau

- metrisches Anschlussgewinde
- 6-kant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme

Norm-Referenzen

- UL FILENUMBER E308201

Produkteigenschaften

- Staubschutz
- Feuchtigkeitsschutz
- Zugfest



Technische Daten

Auf Anfrage

Mit 45° Winkel
Grau, RAL 7001

Lieferfarbe

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material

PA66 Halogenfrei

Schutzart

IP 65

Temperaturbereich

-50°C bis +135°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez.	Anschlussgewinde M	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® SI	Passend zu SILVYN® SP/SP-PU	SILVYN® EL/ELÖ/ELT
SILVYN® MPC-M black						
55502460	SILVYN MPC M16/1	16 x 1,5	8,0	11 x 14		10 x 14,7
55502461	SILVYN MPC M16/2	16 x 1,5	11,0	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6
55502462	SILVYN MPC-M 20/1	20 x 1,5	14,0	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6
55502463	SILVYN MPC M20/2	20 x 1,5	14,0		16 x 20	16 x 20,7
55502464	SILVYN MPC M25	25 x 1,5	19,0		22 x 27	22 x 27,7
55502465	SILVYN MPC M32/1	32 x 1,5	23,0			25,0 x 30,6
55502469	SILVYN MPC M16/1	M32x1,5	25,0			28 x 33,5
55502466	SILVYN MPC M40	40 x 1,5	33,0			35 x 41,0
55502467	SILVYN MPC M50	50 x 1,5	37,0			40 x 46,4
55502468	SILVYN MPC M63	63 x 1,5	48,0		50 x 56	50 x 57,2
SILVYN® MPC-M grau						

55502441	SILVYN MPC M16/1	16 x 1,5	8,0	11 x 14		10 x 14,7
55502442	SILVYN MPC M16/2	16 x 1,5	11,0	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6
55502443	SILVYN MPC-M 20/1	20 x 1,5	14,0	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6
55502444	SILVYN MPC M20/2	20 x 1,5	14,0		16 x 20	16 x 20,7
55502445	SILVYN MPC M25	25 x 1,5	19,0		22 x 27	22 x 27,7
55502446	SILVYN MPC M32/1	32 x 1,5	23,0			25,0 x 30,6
55502447	SILVYN MPC M16/1	M32x1,5	25,0			28 x 33,5
55502448	SILVYN MPC M40	40 x 1,5	33,0			35 x 41,0
55502449	SILVYN MPC M50	50 x 1,5	37,0			40 x 46,4
55502439	SILVYN MPC M63	63 x 1,5	48,0		50 x 56	50 x 57,2

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.