



DATENBLATT	5550 2460
SILVYN® MPC M	gültig ab : 25.07.2011




Die SILVYN® MPC M ist eine Schlauchverschraubung aus Polyamid für glatte und gewellte Kunststoffschläuche.

Der Sechskant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme ermöglicht eine optimale Montage.



Maßtabelle:

Art. Nr. RAL 9005	Art. Nr. RAL 7001	Anschluss- Gewinde metrisch	Lichte Weite
5550 2460	5550 2441	M16x1,5/1	8,0
5550 2461	5550 2442	M16 x1,5/2	11,0
5550 2462	5550 2443	M20 x1,5/1	11,0
5550 2463	5550 2444	M20 x1,5/2	14,0
5550 2464	5550 2445	M25 x1,5	19,0
5550 2465	5550 2446	M32 x1,5/1	23,0
5550 2469	5550 2447	M32 / 2	25,0
5550 2466	5550 2448	M40 x1,5	33,0
5550 2467	5550 2449	M50 x1,5	37,0
5550 2468	5550 2439	M63 x1,5	48,0

Art. Nr. RAL 9005	Art. Nr. RAL 7001	Anschluss- Gewinde	 passend zu SILVYN® SI	 passend zu SILVYN® SP/ SP-PU	 passend zu SILVYN® EL/ELÖ/ELT
5550 2460	5550 2441	M16x1,5/1	11 x 14		10 x14,7
5550 2461	5550 2442	M16 x1,5/2	13 x 16	12 x 16	12 x16,6
5550 2462	5550 2443	M20 x1,5/1	13 x 16	12 x 16	12 x16,6
5550 2463	5550 2444	M20 x1,5/2		16 x 20	16 x20,7
5550 2464	5550 2445	M25 x1,5		22 x 27	22 x 27,7
5550 2465	5550 2446	M32 x1,5/1			25,0 x 30,6
5550 2469	5550 2447	M32 / 2			28 x 33,5
5550 2466	5550 2448	M40 x1,5			35 x 41
5550 2467	5550 2449	M50 x1,5			40 x 46,4
5550 2468	5550 2439	M63 x1,5			50 x 57,2



DATENBLATT	5550 2460
SILVYN[®] MPC M	gültig ab : 25.07.2011

Material:
Grundkörper halogenfreies PA

Beständigkeit:
UV- beständig
Öl- beständig

Eigenschaften:
Staubschutz
Feuchtigkeitsschutz
Zugfest

Farbe:
schwarz
grau

Schutzart:
IP 65

Temperaturbereich:
-50°C bis +135°C

Norm Referenzen:

