



<b>DATENBLATT</b>	52107800
<b>SKINDICHT® RWV-M</b>	gültig ab : 19.06.2006

Bei der SKINDICHT® RWV-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Zink- Druckguss in 90 ° Winkelausführung. Durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden.



**Die Verschraubung besteht aus:**

Winkelgehäuse	Zink- Druckguss
Druckscheibe	Stahl verzinkt
Druckschraube	Messing vernickelt
Gegenmutter	Messing vernickelt
Dichteinsatz mit Einschnitten	Elastomer
O- Ring	Elastomer

**Technische Merkmale:**

Anschlussgewinde:	M 12 – M 40 nach EN 60 423
Temperaturbereich:	- 20°C bis + 100°C
Schutzart :	IP 55

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Zankl	Dokument: DB52107800_1DE	Blatt 1 von 1
---------------------------------------	--------------------------	---------------