

## Produktbeschreibung

Zuverlässiger Biege- und Knickschutz;Kabelschonung;Funktionssicherung;Zur Sicherung flexibler Kabel



## Anwendungsgebiete

- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0730 gegen übermäßige Biegung zu schützen.
- Handgeräte
- Roboterindustrie
- Light- and Sound Anwendungen
- Bewegliche Maschinenteile

## Nutzen

- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Kabelschonung
- Funktionssicherung
- Zur Sicherung flexibler Kabel

## Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262



Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903

Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
- Version mit Reduziereinsatz zur Abdichtung kleinerer Kabelquerschnitte SKINTOP® BSR-M auf Anfrage
- Versionen SKINTOP® BS M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung

Technische Daten

**Achtung**

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

**Auf Anfrage**

mit Reduzierdichtring

**Lieferfarbe**

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005  
schwarz/UV-beständig

**Material**

Körper: Polyamid Dichtung: CR

**Schutzart**

IP 68 - 5 bar

IP 69 K in Vorbereitung

**Temperaturbereich**

-20°C bis +100°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® BS-M silbergrau					
53111600	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64,0	8,0
53111610	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86,0	8,0
53111620	BS-M 20x1,5	7-13	25	101,0	8,0
53111630	BS-M 25x1,5	9-17	30	125,0	9,0
53111640	BS-M 32x1,5	11-21	36	149,0	10,0
SKINTOP® BS-M schwarz					
53111700	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64,0	8,0
53111710	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86,0	8,0
53111720	BS-M 20x1,5	7-13	25	101,0	8,0
53111730	BS-M 25x1,5	9-17	30	125,0	9,0
53111740	BS-M 32x1,5	11-21	36	149,0	10,0



SKINTOP® BS-M lichtgrau					
53111800	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64,0	8,0
53111810	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86,0	8,0
53111820	BS-M 20x1,5	7-13	25	101,0	8,0
53111830	BS-M 25x1,5	9-17	30	125,0	9,0
53111840	BS-M 32x1,5	11-21	36	149,0	10,0
SKINTOP® BS M ISO silbergrau (mit langem metrischen Anschlussgewinde)					
53017610	BS M16 x 1,5 PG 9	3,5-8	19	77,5	12,0
53017630	BS M 20 x 1,5 PG 13,5	5-12	24	102,0	13,0
53017640	BS M 25 x 1,5 PG 16	9-14	27	114,5	13,0
SKINTOP® BS M ISO schwarz (mit langem metrischen Anschlussgewinde)					
53017810	BS M 16 x 1,5 PG 9	3,5-8	19	77,5	12,0
53017830	BS M 20 x 1,5 PG 13,5	5-12	24	102,0	13,0
53017840	BS M 25 x 1,5 PG 16	9-14	27	114,5	13,0

**Fussnote:**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.