

Produktbeschreibung

90° Winkel ermöglicht optimale Montage; Schnelle Montage; Zugfest; Abdichtung; Vibrationsschutz



Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschuttschlauch
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen
- Für geringe Platzverhältnisse

Nutzen

- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Zugfest
- Abdichtung
- Vibrationsschutz

Aufbau

- metrisches Anschlussgewinde
- 90° Winkel
- Grundkörper
- Oberteil mit Rundum Verzahnung

Norm-Referenzen

- UL FILENUMBER E308201
- UNDERGROUND



Produkteigenschaften

- In schwarz UV- und Witterungsbeständig
- Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Technische Daten

Lieferfarbe

Schwarz, RAL 9005 UV-beständig Grau, RAL 7001

Material

PA66 Halogenfrei

Schutzart

IP66

Temperaturbereich

-50°C bis +135°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez.	Passend zu SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG 90° M schwarz		
55506485	M12x1,5	10
55506495	M16x1,5/1	13
55506505	M16x1,5/2	16
55506515	M20x1,5/1	16
55506525	M20x1,5/2	21
55507075	M20x1,5/3	18
55506535	M25x1,5	28
55506545	M32x1,5	34
55507085	M40x1,5	42
55506555	M50x1,5/1	42
55506565	M50x1,5/2	54
55506575	M63x1,5/1	54
55507095	M63x1,5/2	67
SILVYN® FPAG 90° M grau		
55506480	M12x1,5	10
55506490	M16x1,5/1	13
55506500	M16x1,5/2	16
55506510	M20x1,5/1	16
55506520	M20x1,5/2	21

55507070	M20x1,5/3	18
55506530	M25x1,5	28
55506540	M32x1,5	34
55507080	M40x1,5	42
55506550	M50x1,5/1	42
55506560	M50x1,5/2	54
55506570	M63x1,5/1	54
55507090	M63x1,5/2	67

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.