

Produktbeschreibung

Schnelle Montage; Einfache Demontage; Ausreißsichere Verbindung; Kein Durchhang beim Schlauch; Keine verlierbaren Teile



Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschuttschlauch
- SILVYN® SPLIT
- Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

Nutzen

- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Ausreißsichere Verbindung
- Kein Durchhang beim Schlauch
- Keine verlierbaren Teile

Aufbau

- Einteiliger Schlauchhalter mit M4/M5/M6 Schraubloch zur Fixierung

Bemerkung

- UV- und witterungsbeständig

Produkteigenschaften

- Einteiliger Schlauchhalter



Technische Daten

Lieferfarbe

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Temperaturbereich

-40°C bis +120°C

Material

PA halogenfrei

Artikelliste

Artikel-nummer	Artikelbez.	Schlauch-Größe mm	Für Schlauch AØ mm	Passend zu SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT COS				
61806690	10	8,9/13,6	13.6	10
61806700	14	12,9/18,7	18.7	14
61806710	20	19,8/25,9	25.9	20
61806720	23	23,7/31,3	31.3	23
61806730	37	31,7/41,9	41.9	37
61806740	45	43,1/54,2	54.2	45

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.