



DATENBLATT	53112700
SKINTOP® MS-M / MS-M XL / MSR-M ATEX	gültig ab : 21.04.2011

SKINTOP® MS-M / MS-M XL / MSR-M ATEX ist eine Spezial-Messing – Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde mit hohem Anspruch an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.
Speziell für den Einsatz an elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen der erhöhten Sicherheit „e“, insbesondere in der chemischen und petrochemischen Industrie (EN 6079-0, EN 60079-7, EN 61241-1).



Einzelteile:

Zwischenstutzen: Messing vernickelt
Hutmutter: Messing vernickelt
Einsatz: Formstoff auf Polyamidbasis
Dichteinsatz: Elastomer
O- Ring: Elastomer

Technische Merkmale :

Anschlussgewinde: M12x1,5 bis M63x1,5 nach EN 60423
Schutzart: IP66 und IP 68 - 10 bar, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C
Typausführung: MS-M-ATEX = Standard
MS-M XL ATEX = mit längerem Anschlußgewinde
MSR-M-ATEX = Standard mit Reduzierungseinsatz

Zulassungen:



Kategorie: Gerätegruppe II
Geräteklasse 2G und 1D

EG Baumusterprüfbescheinigung IBExU 01 ATEX 1041x

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB53112700_5DE	Blatt 1 von 1
---	--------------------------	---------------