

Produktbeschreibung

Schnelle Montage; Zugfest; Abdichtung; Vibrationsschutz



Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzhülse
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen

Nutzen

- Schnelle Montage
- Zugfest
- Abdichtung
- Vibrationsschutz

Aufbau

- metrisches Anschlussgewinde
- Grundkörper
- Oberteil mit Rundum Verzahnung

Norm-Referenzen

- UL FILENUMBER E308201
- UNDERGROUND



Produkteigenschaften

- In schwarz UV- und Witterungsbeständig
- Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Technische Daten

Lieferfarbe

Schwarz, RAL 9005 UV-beständig Grau, RAL 7001

Material

PA66 Halogenfrei

Schutzart

IP 66

Temperaturbereich

-40°C bis +135°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez.	Für Schlauch AØ mm	Passend zu SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG-M schwarz			
55506305	M12x1,5	10,0	10
55506315	M16x1,5/1	13,0	13
55506325	M16x1,5/2	15,8	16
55506335	M20x1,5/1	15,8	16
55506345	M20x1,5/2	21,2	21
55507055	M20x1,5/3	18,5	18
55506355	M25x1,5	28,5	28
55506365	M32x1,5	34,5	34
55506375	M40x1,5	42,5	42
55506385	M50x1,5/1	42,5	42
55506395	M50x1,5/2	54,5	54
55506405	M63x1,5/1	54,5	54
55506475	M63x1,5/2	67,2	67
SILVYN® FPAG-M grau			
55506300	M12x1,5	10,0	10
55506310	M16x1,5/1	13,0	13
55506320	M16x1,5/2	15,8	16
55506330	M20x1,5/1	15,8	16
55506340	M20x1,5/2	21,2	21

55507050	M20x1,5/3	18,5	18
55506350	M25x1,5	28,5	28
55506360	M32x1,5	34,5	34
55506370	M40x1,5	42,5	42
55506380	M50x1,5/1	42,5	42
55506390	M50x1,5/2	54,5	54
55506400	M63x1,5/1	54,5	54
55506470	M63x1,5/2	67,2	67

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.