

RG59 Video Kabel 50 m

Art.-Nr. TV8602

Seite 1 von 1



- 75 Ohm, Typ 0,6 L/3,7 mm
- Länge: 50 m

Mit dem RG59 Videokabel verbinden Sie einzelne Komponenten miteinander und sorgen für eine gute Übertragung der Daten. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. Das Koaxialkabel gibt es in einer Länge von 50 m (TV8602), 100 m (TV8601) und 250 m (TV8600).

Technische Daten:

Anwendungszweck	Innenbereich
Aussendurchmesser	6.1 mm
Dämpfung	2.59 dB
Durchmesser	6.1 mm
Gehäusematerial	PVC
Impedanz	75 0

Isolierung	3,7
Kabelart	RG59
Kabellänge	50 m
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Min. Betriebstemperatur	-30 °C