



**PVC-Fahrzeugleitung  
mit Leiteraufbau (Typ B)  
und dünnwandiger Isolierung**

Temperaturbereich:

**-40 °C bis +105 °C** (3000 h)

**Aufbau / Werkstoffe**

**Leiter**

Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Cu-ETP1 nach DIN EN 13602, blank oder verzinkt. Leiteraufbau gemäß ISO 6722.

**Isolierung**

Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei.

**Normen und Spezifikationen**

BMW GS 95007-1

VW 60306

DBL 6312 / MB 22014

Ford WSK 1A348-A2

LV 112

MAN 3135

BOSCH 5 998 340

FIAT 91107/13

FIAT 91107/18

Nenn- quer- schnitt	Anzahl Einzel- drähte*	Leiteraufbau				Isolierung		Kabel		Gewicht  ca.
		Einzel- draht-Ø	Leiter-Ø	Elektrischer Widerstand bei 20 °C		Wanddicke	Außen-Ø	Grenz- abmaße		
				blank/verzinkt min.	blank/verzinkt max.				min.	
mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mΩ/m	mΩ/m	mm	mm	mm	kg/km	
0,35	12	0,21	0,9	47,8 / -	52,0 / 54,5	0,20	1,4	-0,2	4,5	
0,5	16	0,21	1,0	34,1 / -	37,1 / 38,2	0,22	1,6	-0,2	6,6	
0,75	24	0,21	1,2	22,7 / -	24,7 / 25,4	0,24	1,9	-0,2	9	
1	32	0,21	1,35	17,0 / -	18,5 / 19,1	0,24	2,1	-0,2	11	
1,5	30	0,26	1,7	11,7 / -	12,7 / 13,0	0,24	2,4	-0,2	16	
2	30	0,31	2,0	8,6 / -	9,42 / 9,69	0,28	2,8	-0,3	22,5	
2,5	50	0,26	2,2	7,0 / -	7,6 / 7,8	0,28	3,0	-0,3	26	
3	45	0,31	2,4	5,8 / -	6,15 / 6,36	0,28	3,2	-0,3	33,5	
4	56	0,31	2,75	4,32 / -	4,7 / 4,8	0,32	3,7	-0,3	42	
6	84	0,31	3,3	2,85 / -	3,1 / 3,2	0,32	4,3	-0,3	61	
10	80	0,41	4,5	- / -	1,82 / 1,85	0,48	6,0	-0,6	108	
16	126	0,41	6,3	- / -	1,16 / 1,18	0,52	7,9	-0,6	170	
25	196	0,41	7,8	- / -	0,743 / 0,757	0,52	9,4	-0,8	265	

\* Richtwert, Abweichungen bei der Drahtanzahl  $\geq 6,0 \text{ mm}^2$  sind zulässig ( $\pm 5\%$ ).