

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - 2744377

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, axiale Ausführung mit zwei Kabelzuführungen, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Federkraftanschlussklemmen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918818135

Technische Daten

Maße

Kabeldurchmesser max.	8,4 mm
Kabeldurchmesser min.	7,6 mm
Breite	17 mm
Höhe	31,5 mm
Länge	58,2 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung)

Allgemein

Nennspannung U_N	50 V
Nennstrom I_N	100 mA
Bussystem	PROFIBUS DP
Signal	PROFIBUS
Steckzyklen	> 200
SUBCON-Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Material Gehäuse	ABS, metallisiert
Pinbelegung	3, 5, 6, 8

Anschlussdaten

Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-Stecker

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - 2744377

Technische Daten

Anschlussdaten

Abschlusswiderstand	390 Ω
Abschlusswiderstand	220 Ω
Abschlusswiderstand	390 Ω (von außen zuschaltbar)
Anschluss	Printanschluss
Anschlussart	Zugfederanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,12 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC001132
ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC001132
ETIM 5.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / CSA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - 2744377

Approbationen

UL Recognized 

cUL Recognized 

GOST 

CSA

cULus Recognized 

Zubehör

Abisolierwerkzeug

QUICK WIREFOX 6 - 1204384



PSM-STRIP-FC/PROFIB - 2744623



Datenkabel Meterware

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - 2744377

Zubehör

PSM-CABLE-PROFIB/FC - 2744652



Schraubwerkzeug

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



SZK PH1 VDE - 1205150



Datenstecker

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - 2708245



SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - 2313685



D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - 2744377

Zubehör

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - 2744380



Zeichnungen

Maßzeichnung

