

### Produktbeschreibung

Formstabil;Flexibel;Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0;Trittfest;Geringes Gewicht



### Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Öffentliche Einrichtungen
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Bewegliche Anwendungen
- Im Aussenbereich (in schwarz)

### Nutzen

- Formstabil
- Flexibel
- Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0
- Trittfest
- Geringes Gewicht

### Aufbau

- Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

### Norm-Referenzen

- UL FILENUMBER E308201



**Bemerkung**

- UV- und witterungsbeständig in schwarz

**Produkteigenschaften**

- Halogen- und cadmiumfrei
- Abriebfest
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und anderen Chemikalien

**Technische Daten**

**Zulassungen**

UR File No. E308201 VDE EN/IEC 618386-23  
DNV, Lloyd's Register Bahn: DB DIN 5510 Teil2  
(S4/SR2/ST2) SNCF NFF16-101/102 (I2/f2)  
UNDERGROUND BS 6853

**Material**

PA 6 silikonfrei halogenfrei UL 94V-0

**Temperaturbereich**

-40°C bis +115°C kurzzeitig +150°C

**Lieferfarbe**

Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig

**Artikelliste**

Artikelnummer	Artikelbez.	Artikel IØ x AØ mm	Biegeradius mm	Passend zu SILVYN® KLICK-GM/MM	Passend zu SILVYN® KLICK-GP/WP	Passend zu SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ
SILVYN® RILL PA 6 grau						
61746939	7	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746940	9	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9
61746950	11	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11
61747010	13,5	14,3 x 18,5	40		13,5/13,5	-/13,5
61746960	16	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16
61746970	21	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21
61746980	29	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29
61746990	36	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36
61747000	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48



SILVYN® RILL PA 6 schwarz						
61746935	7	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746945	9	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9
61746955	11	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11
61747015	13,5	14,3 x 18,5	40		13,5/13,5	-/13,5
61746965	16	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16
61746975	21	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21
61746985	29	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29
61746995	36	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36
61747005	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48

**Fussnote:**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.