

Produktbeschreibung

Dauerhafte und sichere Abdichtung in explosionsgefährdeten Bereichen; Einfache Montage; Hohe Schutzart



Anwendungsgebiete

- SKINTOP® SDV-M zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH, oder SKINTOP® K-M ATEX plus (blau).
- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D

Nutzen

- Dauerhafte und sichere Abdichtung in explosionsgefährdeten Bereichen
- Einfache Montage
- Hohe Schutzart

Bemerkung

- Außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche auch zur Verwendung mit SKINTOP® ST-M und SKINTOP® MS-M geeignet



Technische Daten

Achtung

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe Beipackzettel

Material

CR

Schutzart

IP 68 - Größen M12, M16, M20, M25, M32 IP 66 - Größen M40, M50, M63

Temperaturbereich

-30°C bis +70°C kurzzeitig bis zu +90°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	Außen-Ø mm von - bis	Kopfhöhe mm SKINTOP®
SKINTOP® SDV-M ATEX			
54113002	12 ATEX	-	SDV-M ATEX 3
54113012	16 ATEX	-	SDV-M ATEX 3
54113022	20 ATEX	-	SDV-M ATEX 3,5
54113032	25 ATEX	-	SDV-M ATEX 3,5
54113042	32 ATEX	-	SDV-M ATEX 4
54113052	40 ATEX	-	SDV-M ATEX 4
54113062	50 ATEX	-	SDV-M ATEX 4,5
54113072	63 ATEX	-	SDV-M ATEX 4,5

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.