

### Produktbeschreibung

Schnelle und einfache Montage;Vibrationsschutz;Zugfest;Drehbar



### Anwendungsgebiete

---

- In Kombination mit Kabelschuttschlauch
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Roboterbau
- Für drehbare Anwendungen

### Nutzen

---

- Schnelle und einfache Montage
- Vibrationsschutz
- Zugfest
- Drehbar

### Aufbau

---

- metrisches Anschlussgewinde
- Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

### Produkteigenschaften

---

- Glatte Innenfläche
- Schlanke Bauform



Technische Daten

**Lieferfarbe**  
RAL 7001, silbergrau  
**Material**  
PP

**Schutzart**  
IP 54  
**Temperaturbereich**  
-10°C bis +110°C

Artikelliste

Artikel- nummer	Anschlussgewinde M	Lichte Weite mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	SW mm	Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® LKI-M						
55501400	12 x 1,5	5.5	38,0	10,0	16	7 x 10
55501410	16 x 1,5	9.5	39.5	10,0	19	10 x 14
55501420	20 x 1,5	11.5	42,0	10,0	22	13 x 17
55501430	25 x 1,5	14.5	48,0	11,0	27	16 x 21
55501440	32 x 1,5	19.5	58,0	12,0	35	22 x 27
55501450	40 x 1,5	27,0	59,0	12,0	45	29 x 36
55501460	50 x 1,5	35.5	62.5	12,0	54	38 x 45
55501470	63 x 1,5	46,0	68,0	15,0	65	48 x 56

**Fussnote:**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.