

H-DD 24 Kits

EPIC KIT H-DD 24 SCM TG M25



- Stifteinsatz EPIC® H-DD 72 Crimpanschluss
- inkl. Crimpkontakte gedreht 0,75-1,0mm²
- Tüllengehäuse EPIC® H-B 6

Artikelnummer	Artikel	Stück / VPE
75009670	EPIC KIT H-DD 24 SCM TG M25	1

Artikelnummern für Einzelbestellungen

- H-DD 24 SCM 11285000 (siehe Seite 25)
- H-B 6 TG M25 19021000 (siehe Seite 88)



EPIC KIT H-DD 24 SCM TS M25



- Stifteinsatz EPIC® H-DD 72 Crimpanschluss
- inkl. Crimpkontakte gedreht 0,75-1,0mm²
- Tüllengehäuse EPIC® H-B 6

Artikelnummer	Artikel	Stück / VPE
75009671	EPIC KIT H-DD 24 SCM TS M25	1

Artikelnummern für Einzelbestellungen

- H-DD 24 SCM 11285000 (siehe Seite 25)
- H-B 6 TS M25 19022000 (siehe Seite 88)



EPIC KIT H-DD 24 BCM AG-LB



- Buchseneinsatz EPIC® H-DD 42 Crimpanschluss
- inkl. Crimpkontakte gedreht 0,75-1,0mm²
- Anbaugehäuse EPIC® H-B 6

Artikelnummer	Artikel	Stück / VPE
75009672	EPIC KIT H-DD 24 BCM AG-LB	1

Artikelnummern für Einzelbestellungen

- H-DD 24 BCM 11286000 (siehe Seite 25)
- H-B 6 AG-LB 10003000 (siehe Seite 89)



EPIC KIT H-DD 24 BCM SGR-LB M25



- Buchseneinsatz EPIC® H-DD 42 Crimpanschluss
- inkl. Crimpkontakte gedreht 0,75-1,0mm²
- Sockelgehäuse EPIC® H-B 6

Artikelnummer	Artikel	Stück / VPE
75009673	EPIC KIT H-DD 24 BCM SGR-LB M25	1

Artikelnummern für Einzelbestellungen

- H-DD 24 BCM 11286000 (siehe Seite 25)
- H-B 6 SGR M25 79005600 (siehe Seite 90)



EPIC KIT H-DD 24 BCM TBF-LB M25



- Buchseneinsatz EPIC® H-DD 42 Crimpanschluss
- inkl. Crimpkontakte gedreht 0,75-1,0mm²
- Kupplungsgehäuse EPIC® H-B 6

Artikelnummer	Artikel	Stück / VPE
75009674	EPIC KIT H-DD 24 BCM TBF-LB M25	1

Artikelnummern für Einzelbestellungen

- H-DD 24 BCM 11286000 (siehe Seite 25)
- H-B 6 TBF M25 19024000 (siehe Seite 93)



Nutzen

- optimal auf einander abgestimmte Komponenten
- reduzierter Bestellaufwand
- keine Fehlbestellungen

Technische Daten

Bemessungsspannung in V
 IEC: 250 V
 UL: 600 V
 CSA: 600 V
Bemessungsstrom in A
 IEC: 10 A
 UL: 8,5 A
 CSA: 10 A
Kontaktzahlen
 24 + PE