

Produktbeschreibung



Anwendung

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage, mit all den bewährten Eigenschaften unserer weltweit verwendeten SKINTOP® Kabelverschraubungen. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden.

Speziell entwickelt für:

- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Automatisierungstechnik
- Anlagen-, Apparatebau
- Steuerungsbau
- Solaranlagenbau

Vorteil

- bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- einfache, freie Montage in jeder Position
- weniger Teile, keine Gegenmutter mehr nötig
- unverlierbar
- kein Gewinde benötigt
- vibrationsgeschützt
- höchste Qualität
- Zugentlastung gem. EN 50262
- IP 68, hermetisch abgedichtet

Hinweis

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Approbationen

VDE-Zulassung der Größen M12 und M32 in
Vorbereitung

Lieferfarbe

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005
schwarz/UV-beständig

Material

Körper: Spezial Polyamid Dichtung: Spezial
Elastomer

Schutzart

IP 68 - 5 bar

Temperaturbereich

-20°C bis +100°C

Artikelliste

Artikel- nummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	M (Bohrung mm)	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	SW1 / SW2 mm	S (Wandstärke mm)	Stück / VPE
SKINTOP® CLICK lichtgrau								
53112692	CLICK 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	40	8	15 / 18	1 - 4	50
53112686	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	42	8	19 / 22	1 - 4	50
53112687	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	45,5	8	25 / 27	1 - 4	25
53112688	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	48,5	8	30 / 34	1 - 4	25
53112694	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	55	8	36 / 40	1 - 4	25
SKINTOP® CLICK silbergrau								
53112921	CLICK 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	40	8	15 / 18	1 - 4	50
53112876	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	42	8	19 / 22	1 - 4	50
53112877	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	45,5	8	25 / 27	1 - 4	25
53112878	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	48,5	8	30 / 34	1 - 4	25

53112922	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	55	8	36 / 40	1 - 4	25
SKINTOP® CLICK schwarz								
53112923	CLICK 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	40	8	15 / 18	1 - 4	50
53112882	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	42	8	19 / 22	1 - 4	50
53112883	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	45,5	8	25 / 27	1 - 4	25
53112884	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	48,5	8	30 / 34	1 - 4	25
53112924	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	55	8	36 / 40	1 - 4	25