

## Produktbeschreibung

Nutzen siehe SKINTOP® CLICK



## Anwendungsgebiete

- Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

## Nutzen

- Nutzen siehe SKINTOP® CLICK

## Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903

## Lieferumfang

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

Lieferfarbe

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005  
schwarz/UV-beständig

Temperaturbereich

statisch: -40°C bis +100°C  
dynamisch: -20°C bis +100°C

Material

Körper: Spezial Polyamid Dichtung: Spezial  
Elastomer

Artikelliste

| Artikelnummer               | Artikelbez. / Größe | Klemmbereich ØF mm | M (Bohrung mm) | SW1 / SW2 mm | Gesamtlänge C mm | Gewindelänge D mm | S (Wandstärke mm) |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SKINTOP® CLICK-R lichtgrau  |                     |                    |                |              |                  |                   |                   |
| 53112925                    | CLICK-R 12          | 1 - 5              | 12,3 (-0,2)    | 15 / 18      | 40,0             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112689                    | CLICK-R 16          | 4 - 7              | 16,3 (-0,2)    | 19 / 22      | 42,0             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112690                    | CLICK-R 20          | 5 - 10             | 20,3 (-0,2)    | 25 / 27      | 45,5             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112691                    | CLICK-R 25          | 6 - 13             | 25,3 (-0,2)    | 30 / 34      | 48,5             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112926                    | CLICK-R 32          | 7 - 15             | 32,3 (-0,2)    | 36 / 40      | 55,0             | 8,0               | 1 - 4             |
| SKINTOP® CLICK-R silbergrau |                     |                    |                |              |                  |                   |                   |
| 53112927                    | CLICK-R 12          | 1 - 5              | 12,3 (-0,2)    | 15 / 18      | 40,0             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112879                    | CLICK-R 16          | 4 - 7              | 16,3 (-0,2)    | 19 / 22      | 42,0             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112880                    | CLICK-R 20          | 5 - 10             | 20,3 (-0,2)    | 25 / 27      | 45,5             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112881                    | CLICK-R 25          | 6 - 13             | 25,3 (-0,2)    | 30 / 34      | 48,5             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112928                    | CLICK-R 32          | 7 - 15             | 32,3 (-0,2)    | 36 / 40      | 55,0             | 8,0               | 1 - 4             |
| SKINTOP® CLICK-R schwarz    |                     |                    |                |              |                  |                   |                   |
| 53112929                    | CLICK-R 12          | 1 - 5              | 12,3 (-0,2)    | 15 / 18      | 40,0             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112885                    | CLICK-R 16          | 4 - 7              | 16,3 (-0,2)    | 19 / 22      | 42,0             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112886                    | CLICK-R 20          | 5 - 10             | 20,3 (-0,2)    | 25 / 27      | 45,5             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112887                    | CLICK-R 25          | 6 - 13             | 25,3 (-0,2)    | 30 / 34      | 48,5             | 8,0               | 1 - 4             |
| 53112931                    | CLICK-R 32          | 7 - 15             | 32,3 (-0,2)    | 36 / 40      | 55,0             | 8,0               | 1 - 4             |

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.