



Kunststoffschläuche

• HG-LW PA6 dünnwandig

Das leichte, flexible Wellrohr für geringere mechanische Belastungen

Hauptmerkmale

- Geringes Gewicht
- Kleiner Biegeradius
- Sehr flexibel und lange Lebensdauer
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: schwarz; grau (RAL 7031) auf Anfrage

Anwendungen

Geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden.



HelaGuard PA6 Dünnwandig wird gern in beweglichen Anwendungen eingesetzt.

Materialdaten

Material	Polyamid 6 (PA6)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +120 °C
Betriebstemperatur (in Bewegung)	-20 °C bis +100 °C
Brandschutzeigenschaften	selbstverlöschend nach EN IEC 61386



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Außen Ø	Innen Ø	Biegeradius	Gewicht (g/m)	Rollenlänge (m)	Farbe
166-11200	HG-LW10	10	10,0	6,5	15	18	50	Schwarz (BK)
166-11201	HG-LW11	11	11,5	8,4	20	22	50	Schwarz (BK)
166-11202	HG-LW13	13	13,0	10,0	25	24	50	Schwarz (BK)
166-11203	HG-LW16	16	15,8	12,0	35	36	50	Schwarz (BK)
166-11204	HG-LW21	21	21,2	16,9	40	56	50	Schwarz (BK)
166-11205	HG-LW28	28	28,5	23,0	45	90	50	Schwarz (BK)
166-11206	HG-LW34	34	34,5	28,3	55	110	50	Schwarz (BK)
166-11207	HG-LW42	42	42,5	35,7	65	150	25	Schwarz (BK)
166-11208	HG-LW54	54	54,5	47,4	80	200	25	Schwarz (BK)
166-11209	HG-LW67	67	67,2	56,5	110	310	10	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.

Auf Anfrage auch andere Rollenlängen erhältlich.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.