

Product Description

Formstabil;Flexibel;Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94 V0;Trittfest;Geringes Gewicht



Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Öffentliche Einrichtungen
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Bewegliche Anwendungen
- Im Aussenbereich (in schwarz)

Nutzen

- Formstabil
- Flexibel
- Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94 V0
- Trittfest
- Geringes Gewicht

Aufbau

- Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

Norm-Referenzen

- UL FILENUMBER E308201



Bemerkung

- UV- und witterungsbeständig in schwarz

Produkteigenschaften

- Halogen- und cadmiumfrei
- Abriebfest
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und anderen Chemikalien

Technical Data

Zulassungen

UR File No. E308201 VDE, KEMA, DNV, Bahn:
GGVS, DB, SNCF UNDERGROUND

Lieferfarbe

Grau Schwarz UV-beständig

Material

PA 6 silikonfrei halogenfrei UL94 V0

Temperaturbereich

-40°C bis +115°C

Article List

Part number	Artikelbezeichnung	Artikel IØ x AØ mm	Biegeradius mm	Passend zu SILVYN® KCLICK-GM/WM	Passend zu SILVYN® KCLICK-GP/WP	Passend zu SILVYN® KCLICK-GPZ-M/GPZ
SILVYN® RILL PA 6 grau						
61746939	7	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746940	9	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9
61746950	11	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11
61747010	13,5	14,3 x 18,5	40		13,5/13,5	-/13,5
61746960	16	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16
61746970	21	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21
61746980	29	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29



61746990	36	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36
61747000	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 6 schwarz						
61746935	7	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746945	9	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9
61746955	11	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11
61747015	13,5	14,3 x 18,5	40		13,5/13,5	-/13,5
61746965	16	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16
61746975	21	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21
61746985	29	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29
61746995	36	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36
61747005	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48