



# Datenblatt

Kurzbezeichnung	Phonoleitung flach, 2/2Y-2D-Y	
Artikelnummer	605561 und 605579	BKL-Typ 1106002/5
Type	2/2Y-2D-Y	
Farbe	schwarz RAL 9005	
Nennspannung	50/75V AC/DC	
Leiter	EI-Cu-Litze verzinkt	
Aufbau	ca. 19 x 0,16mm -> 0,38mm <sup>2</sup> AWG28	
Aderisolation	PE	
Endmantel	PVC, Gesamtbreite 6,10mm +/- 0,3	
	Adern stetig trennbar	
max. Leiterwiderstand	55 Ohm / km	

Diese Angaben sind Richtwerte. Abweichungen bleiben vorbehalten.