



## HelaGuard Zubehör

### • PACC Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche

#### Hauptmerkmale

- Mit integriertem Deckel
- Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches

#### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Ø Befestigungsloch (FH)	Inhalt
166-25707	<b>PACC10</b>	10	M5	10
166-25700	<b>PACC13</b>	13	M5	10
166-25701	<b>PACC16</b>	16	M5	10
166-25702	<b>PACC21</b>	21	M6	10
166-25703	<b>PACC28</b>	28	M6	10
166-25704	<b>PACC34</b>	34	M6	10
166-25705	<b>PACC42</b>	42	M6	5
166-25706	<b>PACC54</b>	54	M6	5

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.



HelaGuard PACC, Befestigungsschelle.

#### Materialdaten

Material	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Farbe	<b>Schwarz (BK)</b>
Betriebstemperatur	<b>-50 °C bis +135 °C</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 V2</b>



### • AFCP Befestigungsschelle für Metallschläuche

#### Hauptmerkmale

- Mit integriertem Deckel

#### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Ø Befestigungsloch (FH)	Inhalt
166-50700	<b>AFCP16</b>	16	M5	10
166-50701	<b>AFCP20</b>	20	M6	10
166-50702	<b>AFCP25</b>	25	M6	10
166-50703	<b>AFCP33</b>	33	M6	10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.



HelaGuard AFCP, Befestigungsschelle.

#### Materialdaten

Material	<b>PA66HIRHS</b>
Farbe	<b>Schwarz (BK)</b>
Betriebstemperatur	<b>-50 °C bis +135 °C</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 V2</b>

