



Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

• HG-Y Y-Verteiler, IP66

Hauptmerkmale

- Y-förmiger Verteiler
- Verzweigungen reduzieren Schlauchgröße
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HG-Y, Y-Verteiler, IP66.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Inhalt
166-25801	HG16-Y13	16	13	5
166-25802	HG21-Y16	21	16	3
166-25803	HG28-Y21	28	21	3
166-25804	HG34-Y28	34	28	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.

Materialdaten

Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



• HGL-Y Y-Verteiler, IP68

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- Y-förmiger Verteiler
- Verzweigungen reduzieren Schlauchgröße
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-Y, Y-Verteiler mit Schlauchdichtung.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Inhalt
166-25901	HGL16-Y13	16	13	5
166-25902	HGL21-Y16	21	16	3
166-25903	HGL28-Y21	28	21	3
166-25904	HGL34-Y28	34	28	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.