

SILVYN® RILL PA 6 LL



Info

- Extrem wirtschaftlich



SILVYN® RILL PA 6 LL

Nutzen

- Formstabil
- Flexibel
- Trittfest
- Geringes Gewicht

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Öffentliche Einrichtungen
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Bewegliche Anwendungen
- Im Aussenbereich (in schwarz)

Produkteigenschaften

- Halogen- und cadmiumfrei
- Abriebfest
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und anderen Chemikalien

Norm-Referenzen



Aufbau

- Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

Bemerkung

- UV- und witterungsbeständig in schwarz

Technische Daten

RAL	Lieferfarbe
	Grau
	Schwarz UV-beständig
	Material
	PA6
	Temperaturbereich
	-40 °C bis +120 °C

Artikelnummer	

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Zubehör

- SILVYN® KLICK 45° B M IP66 siehe Seite [P205674]
- SILVYN® KLICK GPZ-M IP66 siehe Seite [P205671]
- SILVYN® KLICK HG siehe Seite [P205678]
- SILVYN® KLICK KV-M siehe Seite [P205675]
- SILVYN® KLICK SNAP siehe Seite [P205677]
- SILVYN® KLICK 90° M IP66 siehe Seite [P205672]
- SILVYN® KLICK-T siehe Seite [P205676]

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Außendurchmesser	Lichtweite/ Innendurchmesser in mm	Biegeradium in mm		St.
				stat.	dyn.	
schmales Profil						
61747081	SILVYN RILL PA6 LL 7/6,5x10 BK	10,0	6,5 x 10,0	13	53	50
61747090	SILVYN RILL PA6 LL 9/10x13 BK	13,0	10,0 x 13,0	20	60	50
61747130	SILVYN RILL PA6 LL 11/12x15,8 BK	15,8	12,0 x 15,8	35	80	50
61747150	SILVYN RILL PA6 LL 16/16,5x21,2 BK	21,2	16,5 x 21,2	45	113	50
breites Profil						
61747165	SILVYN RILL PA6 LL 21/23x28,5 BK	28,5	22,0 x 28,5	55	120	50
61747175	SILVYN RILL PA6 LL 29/16,5x21,2 BK	34,5	27,5 x 34,5	65	140	50
61747185	SILVYN RILL PA6 LL 36/36x42,5 BK	42,5	35,5 x 42,5	90	180	50
61747195	SILVYN RILL PA6 LL 48/48x54,5 BK	54,5	47,0 x 54,5	100	285	50
schmales Profil						
61747080	SILVYN RILL PA6 LL 7/6,5x10 GY	10,0	6,5 x 10,0	13	53	50
61747091	SILVYN RILL PA6 LL 9/10x13 GY	13,0	10,0 x 13,0	20	60	50
61747130	SILVYN RILL PA6 LL 11/12x15,8 GY	15,8	12,0 x 15,8	35	80	50
61747150	SILVYN RILL PA6 LL 16/16,5x21,2 GY	21,2	16,5 x 21,2	45	113	50
breites Profil						
61747160	SILVYN RILL PA6 LL 21/23x28,5 GY	28,5	22,0 x 28,5	55	120	50
61747170	SILVYN RILL PA6 LL 29/16,5x21,2 GY	34,5	27,5 x 34,5	65	140	50
61747180	SILVYN RILL PA6 LL 36/36x42,5 GY	42,5	35,5 x 42,5	90	180	50
61747190	SILVYN RILL PA6 LL 48/48x54,5 GY	54,5	47,0 x 54,5	100	285	50