

Bez.: Kupferschaltdraht versilbert 0,40mm, 90m

Aufbau:

Werkstoff: CU-ETP1

Oberfläche: versilbert

		min.	max.
Auflage:	4,000 g/Kg	4,000	
Schichtdicke:	0,340 my	0,340	
Durchmesser:	0,400 mm	0,393	0,407
Schlaglänge:			
Schlagrichtung:			
Widerstand:			
Bruchdehnung:	15,000 %	15,000	