

Bez.: Kupferschaltdraht versilbert 0,60mm, 40m

Aufbau:

Werkstoff: CU-ETP1

Oberfläche: versilbert

		min.	max.
Auflage:	3,000 g/Kg	3,000	
Schichtdicke:	0,390 my	0,390	
Durchmesser:	0,600 mm	0,591	0,609
Schlaglänge:			
Schlagrichtung:			
Widerstand:			
Bruchdehnung:	15,000 %	15,000	