



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche

• SC-PC Einführungsbuchse

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.

Hauptmerkmale

- Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
- Befestigungselement für das Schlauchende
- Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
- Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung



HelaGuard SC-PC, Einführungsbuchse.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Inhalt
166-30500	SC10-PC	10	10
166-30501	SC12-PC	12	10
166-30502	SC16-PC	16	10
166-30503	SC20-PC	20	10
166-30504	SC25-PC	25	10
166-30505	SC32-PC	32	2
166-30506	SC40-PC	40	2
166-30507	SC50-PC	50	1
166-30508	SC63-PC	63	1
166-30509	SC75-PC	75	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Messing vernickelt (NPB)
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



• SC-FF starres Innengewinde

Starres Innengewinde, Messing vernickelt.

Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Innengewinde
- Zum Verbinden mit einem zweiten Schlauch geeignet, der ein drehendes Gewinde besitzt.



HelaGuard SC-FF mit starrem Innengewinde.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Inhalt
166-30600	SC16-FF-M20	16	M20	10
166-30601	SC20-FF-M20	20	M20	10
166-30602	SC25-FF-M25	25	M25	10
166-30603	SC32-FF-M32	32	M32	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.