

Produktbeschreibung

Der transparente Folienteil wird um das Kabel gewickelt und über das Beschriftungsfeld geklebt, so dass die Bedruckung gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Öl und Lösungsmittel geschützt ist



Anwendungsgebiete

- Speziell für die Kabelmarkierung und zur Kennzeichnung von Schaltschränken geeignet

Nutzen

- Der transparente Folienteil wird um das Kabel gewickelt und über das Beschriftungsfeld geklebt, so dass die Bedruckung gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Öl und Lösungsmittel geschützt ist

Aufbau

- LCK-Etiketten für Laserdrucker
- Auf DIN-A4 Bögen. Die Verwendung des Orginaltoners wird empfohlen. Bögen in das manuelle Einzugsfach einlegen. Beste Druckergebnisse bei Laserdruckern mit gerader Blattführung ohne Umlenkung über Rollen und niedriger Hitzeentwicklung

Produkteigenschaften

- weiße bzw. gelbe Beschriftungsfelder
- Beschriftungsfeld kann mit Laserdrucker und mit Hilfe der FLEXIMARK® Software bedruckt oder mit wasser- und wischfesten Markierstiften MS beschriftet werden



Technische Daten

Achtung

Halogenfrei

Lieferfarbe

weiße bzw. gelbe Beschriftungsfelder

Material

Polyesterfolie

Dicke: 0,025 mm

Temperaturbereich

-40°C bis +125°C

Mindestverarbeitungstemperatur: +10°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez.	Breite mm x Länge m	Beschriftungsfläche mm	Für Außen-Ø mm	Etiketten pro Seite	Inhalt (Stück)
LCK-Etiketten für Laserdrucker						
83256143	FLEXIMARK Etikett LCK 32 25-35,5 WH	25 x 35,5	25 x 12,7	4 - 7	64	640
83256142	FLEXIMARK Etikett LCK 32 25-35,5 YE	25 x 35,5	25 x 12,7	4 - 7	64	640
83256145	FLEXIMARK Etikett LCK 35 25-57 WH	25 x 57	25 x 19	6 - 12	40	400
83256144	FLEXIMARK Etikett LCK 35 25-57 YE	25 x 57	25 x 19	6 - 12	40	400
83256147	FLEXIMARK Etikett LCK 40 25-95 WH	25 x 95	25 x 25,4	8 - 22	24	240
83256146	FLEXIMARK Etikett LCK 40 25-95 YE	25 x 95	25 x 25,4	8 - 22	24	240
83256149	FLEXIMARK Etikett LCK 45 25-142,5 WH	25 x 142,5	25 x 25,4	8 - 37	16	160

83256148	FLEXIMARK Etikett LCK 45 25-142,5 YE	25,5 x 142,5	25,5 x 25,4	8 - 37	16	160
83256160	FLEXIMARK Etikett LCK 48 35-95 WH	34 x 95	34 x 25,4	8 - 22	18	180
83256161	FLEXIMARK Etikett LCK 48 35-95 YE	34 x 95	34 x 25,4	8 - 22	18	180
83256151	FLEXIMARK Etikett LCK 60 50-57 WH	50 x 57	50 x 19	6 - 12	20	200
83256150	FLEXIMARK Etikett LCK 60 50-57 YE	50 x 57	50 x 19	6 - 12	20	200
83256153	FLEXIMARK Etikett LCK 65 50-95 WH	50 x 95	50 x 25,4	8 - 22	12	120
83256152	FLEXIMARK Etikett LCK 65 50-95 YE	50 x 95	50 x 25,4	8 - 22	12	120
83256155	FLEXIMARK Etikett LCK 70 50-142,5 WH	50 x 142,5	50 x 25,4	8 - 37	8	80
83256154	FLEXIMARK Etikett LCK 70 50-142,5 YE	50 x 142,5	50 x 25,4	8 - 37	8	80

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett