

# SOMMER CABLE

Mikrofonkabel | symmetrisch | 2x0,25mm<sup>2</sup>

## SC-SOURCE MKII HIGHFLEX

 stage  mobile  studio  installation  ela  hifi

ANALOG

OFC

 STRONG  
SPVC

### DIE ANWENDUNG:

- Professionelle Studio- und Mikrofontechnik
- In der Außenübertragung/ Ü-Wagen-Technik
- Dauerhafter Bühneneinsatz

### DIE VORTEILE:

- Neutrale und verlustfreie Audioübertragung durch speziellen Cu-Litzenaufbau
- 100 % Schirmung durch dichten Cu-Spiralwendel und zusätzlich AL-Vlies/AL-Folie
- Professionelle Technik zum niedrigen Preis

### TECHNISCHE DATEN:

Aufbau	(2LI2Y0,25mm <sup>2</sup> )(ST)DY
Mantel, Durchmesser	PVC 6,5 mm
AWG	23
Innenleiter	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Cu-Litze per Ader	128 x 0,05 mm
Leiterisolation	PE 1,55 mm
Abschirmung	Cu-Spiralwendel verzinkt 95 % + AL-Vlies
Bedeckung, opt.	100 %
Temperaturbereich	min. -25 °C
Temperaturbereich	max. 70 °C
Brandlast je m	0,21 kWh
Gewicht bei 1 m	48 g
Aufmachung, VPE	100/500 m Rolle
Farbe	blau

### ELEKTRISCHE DATEN:

Kapazität Ader/Ader bei 1 m	60 pF
Kapazität Ader/Schirm bei 1 m	110 pF
Leiterwiderstand bei 1 km	< 78 Ohm
Schirmwiderstand bei 1 km	25 Ohm
Isolationswiderstand bei 1 km	> 200 MOhm