

## SC-NYFAZ

 **Installation**  **ela**  **hifi**

ANALOG

### DIE ANWENDUNG:

- Entwicklung und Schnellverdrahtung in Prototypen
- Festverlegung in trockenen und geschlossenen Gebäuden
- Innenverdrahtung in elektrischen Geräten

### DIE VORTEILE:

- Unauffällig in der Farbgebung
- Gut & Günstig
- Einfach zu verarbeiten
- „Memory“-Effekt, dadurch einfach zu verlegen

### TECHNISCHE DATEN:

Mantel, Außenmaß	PVC 7,5 x 3,5 mm
AWG	13
Anzahl Leiter	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Cu-Litze per Ader	140 x 0,15 mm
Temperaturbereich	min. -20 °C
Temperaturbereich	max. 70 °C
Gewicht bei 1 m	58 g
Aufmachung, VPE	100/500 m
Aufmachung, VPE	50 m Ringe auf Anfrage
Farbe	schwarz

### ELEKTRISCHE DATEN:

Kapazität Ader/Ader bei 1 m	150 pF
Isolationswiderstand bei 1 km	> 20 MOhm