



Artikel-Nr.: MM152

Plant Lamp spiralförmig
MEGAMAN ESL Plant Lamp spiralförmig 14W-E27

EAN-Code: 4020856221523



Allgemeine Eigenschaften

Lampensockel.....	E27
Nennlebensdauer.....	10.000 h
Bemessungslebensdauer	10.000 h
Schaltzyklen.....	50.000x
Betriebstemperaturbereich	-10 bis +40° C

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	14,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	14,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	14 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda \geq 0,55$
Dimmbar?	nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	< 60 s
Quecksilbergehalt ²	1,5 mg
Äquivalenz-Leistung ³	N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	PT
Lichtfarbe	Spezial
Farbtemperatur	PT
Farbwiedergabe	N/A
Nennlichtstrom	N/A
Bemessungsnutzlichtstrom.....	N/A
Lampenlichtstromerhalt ⁴	$\geq 70 \%$
Farbkonsistenz SDMC	< 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

⁴ am Ende der Nennlebensdauer

Produktabmessungen

Länge.....	108 mm
Durchmesser	46 mm
Gewicht	67 g

Hinweise und Empfehlungen

Warnhinweise

- Speziallampe für Pflanzenbeleuchtung, nicht geeignet für Wohnraumbeleuchtung!

Abmessungsskizze



H: 108 mm

D: 46 mm

Abmessungsskizze herkömmliches Leuchtmittel



H: 97 mm

D: 55 mm

Farbspektrum

