

VARIO LINEA Steckdosenleiste Master-Slave Netzfilter plus 5-fach

Artikel-Nr	610425													
Artikelgruppe	Steckdosenleiste Master-Slave													
Steckdosen	4 Slave-Steckdosen, Farbe schwarz 1 Master-Steckdose, Farbe rot													
	Ausführung rund mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm													
Kanal	Farbe grau													
Endkappen	Farbe schwarz, mit Anschraubmöglichkeit													
Zuleitung	H05VV-F 3G1,5mm ² Farbe schwarz, ca. 150 cm Länge, mit angespritztem Schuko-Stecker													
Abmaße (LxBxH)	ca. 590 mm x 74 mm x 47 mm													
Technische Daten Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • 250 V~, 50 Hz, 16 A • max. Gesamtleistung 3.600 W • optische Funktionsanzeige • akustisches Signal nach Auslösen des Überspannungsschutzes • thermische Absicherung der Varistoren • inkl. Ersatzsicherung 													
Master-Slave	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellbare Schaltschwelle 7-100 W 													
Überspannungsschutz	<ul style="list-style-type: none"> • SPD nach EN 61643-11 • Nennspannung U_n • Höchste Dauerspannung U_c • Nennableitstoßstrom (8/20) L+N-PE I_n • Nennableitstoßstrom (8/20) L-N I_n • Nennableitsspannung U_{oc} 	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Typ 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>230 V~</td> <td></td> </tr> <tr> <td>255 V~</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.000 A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.500 A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.000 V</td> <td></td> </tr> </table>	Typ 3		230 V~		255 V~		5.000 A		2.500 A		5.000 V	
Typ 3														
230 V~														
255 V~														
5.000 A														
2.500 A														
5.000 V														
Netzfilter	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Schutz vor Störfrequenzen aus dem Netz • Dämpfung ca. 70 dB 													
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch mit Bänderole													
VPE	10 Stück													
Gewicht netto	ca. 1000 g													
EAN	40 12096 02426 2													

