

## VARIO LINEA Steckdosenleiste Überspannungsschutz Akustik plus 6+6-fach

<b>Artikel-Nr</b>	610824	
<b>Artikelgruppe</b>	Steckdosenleiste Überspannungsschutz	
<b>Steckdosen</b>	6 Steckdosen, Farbe schwarz jede Steckdose einzeln schaltbar	
	Ausführung rund mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm	
<b>Schalter</b>	6 beleuchtete, 2-polige Schalter	
<b>Kanal</b>	Farbe grau	
<b>Endkappen</b>	Farbe schwarz, mit Anschraubmöglichkeit	
<b>Zuleitung</b>	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> Farbe schwarz, ca. 150 cm Länge, mit angespritztem Schuko-Stecker	
<b>Abmaße (LxBxH)</b>	ca. 840 mm x 74 mm x 47 mm	
<b>Technische Daten</b>		
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 V~, 50 Hz, 16 A</li> <li>• max. Gesamtleistung 3.600 W</li> <li>• optische Funktionsanzeige</li> <li>• akustisches Signal nach Auslösen des Überspannungsschutzes</li> <li>• thermische Absicherung der Varistoren</li> <li>• inkl. Ersatzsicherung</li> </ul>	
Überspannungsschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPD nach EN 61643-11</li> <li>• Nennspannung <math>U_n</math></li> <li>• Höchste Dauerspannung <math>U_c</math></li> <li>• Nennableitstoßstrom (8/20) L+N-PE <math>I_n</math></li> <li>• Nennableitstrom (8/20) L-N <math>I_n</math></li> <li>• Nennableitsspannung <math>U_{oc}</math></li> </ul>	<p>Typ 3 230 V~</p> <p>5.000 A 2.500 A 5.000 V</p>
<b>Verpackung</b>	PE-Schrumpfschlauch mit Banderole	
<b>VPE</b>	10 Stück	
<b>Gewicht</b>	ca. 1200 g	
<b>EAN</b>	40 12096 02408 8	

