

Artikelnummer
43300

Typ
MISTRAL 300M

Bezeichnung
Funkgong Set



Reichweite 500m
8-12VAC-DC Batt. 4x1,5V
weiß,silber

17 Melodien Blitzl.86dB(A)
Distanz-Multipl.+RWS
150 x 115 x 38 mm

Kurzbeschreibung

Der Luxus-Funkgong für "grenzenlosen" Einsatz

Produktmerkmale

Distanz-Multiplikator: beliebig große Reichweiten durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/Sender-Kombinationen erzielbar.
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, bes. Ruffolge für Hörgesch. Etc.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle
ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen
benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und 500 mJ-Blitzlicht auf Tastendruck.
System easyTIP
wasserdichter Combi-Funktaster mit Namensschild und LED-Sendekontrolle
17-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, 20 Sender anlernbar
Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich
Empfänger-/Sender ab Werk vorprogrammiert.
17 Melodien/Blitzlicht
Distanz-Multiplikator

Technische Daten

Technische Daten
Reichweite 500m*, Sendefrequenz 868,35 MHz
Lautstärke max. 86 dB(A), stufenlos regelbar
Empfänger: 4x1,5V (Typ LR14/C, Alkaline Babyzelle, nicht im Lieferumfang) oder 8-12V~/~ (Buchse+Klemme, verpol.sicher)
Sender: Batterien 2x1,5V (Typ LR03/AAA, im Lieferumfang enthalten) oder 8-12V= (über Klemme)
Abmessungen: Empf. 150 x 115x 38mm, Sender 36x100x17mm
Farbe: weiß
Reichweite 500m*
Batt. 4x1,5V oder 8-12V~/~

Installationshinweis

Empfänger: aufstellbar, aufhängbar oder verschraubbar, Sender verschraubbar:
mit Clip aufhängbar
kompatibel mit fast allen Sprech-/Klingelanlagen (Rufweiterrichtung standardmäßig)
Bedieneinheit leicht zugänglich

Hinweise

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!
Bei Bedarf Distanz-Multiplikator durch Einbau weiterer Funk-Sets oder MISTRAL Repeater verwenden!

[iba_mistral300m_43300_mvxxxxx_2014-11-26.pdf](#)