

## LUMEO® DOMUS Aufputz-Dimmer Phasenanschnittdimmer 20 – 300 W/VA

Für NV-Halogenlampen (mit magnetischen Ringkern- oder Block-Transformatoren), Glühlampen, HV-Halogenlampen und andere ohmsche Verbraucher

- ✓ Komplettgerät in kleinem, formschönen Vollkunststoff-Aufputzgehäuse, matt, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- ✓ Schnelle und sichere Aufputzinstallation durch integrierte Montageplatte
- ✓ Stufenlos einstellbare Helligkeit, bedienungsfreundlich über einen Drehknopf
- ✓ Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Ausschalter
- ✓ Feinsicherung inkl. Ersatzsicherung

### Technische Daten

- 20 – 300 W/VA
- Mit Dreh-Aus-Schalter
- 230 V~, 50 Hz
- Metallwelle Ø 4 mm mit Qualitäts-Feinraster
- Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> (starr)
- Mit Temperatursicherung

Abmaße: 59 x 59 x 63 mm (L x B x H)  
EAN: 4012096306115  
VPE: 10 St.  
Artikelnr.: 3061c0150



**LUMEO®**  
**DOMUS**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 06/2014