



VERBINDUNGSDOSE

# Abox 060-L



## Abox 060-L

Verbindungsdose

**CUSTOMIZABLE**

110 x 110 x 67 mm  
 Artikelnummer: 80690701

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), U<sub>i</sub>=690V, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm

grau, ohne Klemme



## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	110 mm
Länge:	110 mm
Höhe:	67 mm

### Werkstoff:

Deckel:	Polystyrol
Kasten:	Polystyrol

## Zertifikate



## Zubehör

- \_\_\_\_\_ Abox 060 KLS-6<sup>2</sup> - Klemmstein
- \_\_\_\_\_ KS M25-gro - Kombiset
- \_\_\_\_\_ BST M20/sw - Belüftungsstutzen
- \_\_\_\_\_ Abox 060 MPI - Montageplatte
- \_\_\_\_\_ Abox PST - Plombierset
- \_\_\_\_\_ AST M20 - Anbaustutzen
- \_\_\_\_\_ AST M25 - Anbaustutzen
- \_\_\_\_\_ BST M20 - Belüftungsstutzen
- \_\_\_\_\_ DMS M20 - Doppelmembranstutzen
- \_\_\_\_\_ DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen
- \_\_\_\_\_ DMS M25 - Doppelmembranstutzen
- \_\_\_\_\_ GMU PA M20 - Gegenmutter
- \_\_\_\_\_ GMU PA M25 - Gegenmutter



VERBINDUNGSDOSE

# Abox 060-L

## Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	9
Leiterquerschnitt:	6 mm <sup>2</sup>
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Brennverhalten nach UL 94:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
Bestückung:	Ohne
Farbe:	grau

KS M20 - Kombiset

KS M25 - Kombiset

KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%