



KLEINVERTEILER

AK 05



AK 05

Kleinverteiler

INDIVIDUALISIERBAR

125 x 200 x 122 mm
 Artikelnummer: 73540501

Kleinverteiler, 5 Teilungseinheiten, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm², 3 Klemmstellen 6 mm², oben 4 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	125 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	122 mm
Innenhöhe:	95 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Klappfenster:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Highlights

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

Zubehör

- AK SGA-1 - Schlossgarnitur
- AK AS - Abdeckstreifen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



KLEINVERTEILER

AK 05

Weitere Eigenschaften

Farbe:	grau
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Anzahl Teilungseinheiten:	5
Anreihbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
EMV-Ausführung:	Nein
mit Schloss:	Nein
plombierbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 N m