



Schukosteckdose, 10/16A, 250V AC

Typ **Z-SD230**  
 Katalog Nr. **266875**

**Technische Daten nach ETIM 7.0**

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Steckdose Reiheneinbau (EC001663)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Steckdose Reiheneinbau (ecl@ss10.0.1-27-14-23-05 [AFZ817013])		
Bemessungsspannung	V	250
Bemessungsstrom	A	16
Mit Klappdeckel		nein
Spannungsart		AC
Ausführung		SCHUKO
Mit erhöhtem Berührungsschutz		nein
Mit Kontroll-Leuchte		nein
Breite in Teilungseinheiten		2.5
Einbautiefe	mm	60
Schutzart (IP)		IP20
Anzahl der Steckdosen		1
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)		2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)		0
Schutzleiterkontakt rund		nein