

KLINGELTRANSFORMATOREN

Die komplette Transformatoren-Serie

Friedland hat seine Produktpalette von Transformatoren erweitert, um allen Anforderungen von Gong-, Klingel- oder Summeranlagen gerecht zu werden. Alle Transformatoren entsprechen EN 60743 – VDE 0551 und sind „Fail-Safe“ kurzschlußfest.

- Die Produktfamilie besteht aus 12 verschiedenen Typen.
- 3 Ausführungen sind mit Ein-/Aus-Schalter lieferbar. Damit können Gong- oder Klingelanlagen für eventuell notwendige Reparaturarbeiten spannungsfrei geschaltet werden.
- Klemmenabdeckungen (bei Aufputzmontage zwingend vorgeschrieben) werden generell mitgeliefert.

- Alle Friedland Transformatoren sind für eine Eingangsspannung von 220-240 V/ 50 Hz ausgelegt.
- Bis auf drei Aufputzausführungen und eine Unterputzausführung sind alle Modelle für DIN-Schienen und Aufputzmontage vorgesehen.
- Alle Friedland Transformatoren entsprechen den europäischen Prüfvorschriften wie z.B. VDE, Kema oder CEBC und haben das ENEC-Zeichen (europäisches Konformitätszeichen).
- Mit Ausnahme der AP-Ausführung werden alle Transformatoren bis zu einer Leistung von 18VA in 2-Modul-Breite geliefert.
- Eine Verpackungseinheit beinhaltet jeweils 6 Transformatoren.

DIN-SCHIENEN-MONTAGE



D770 Klingeltransformator VDE
für Einbau und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen. Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm. Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551). Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Befestigungsschiene, 91 x 35 x 53 mm, 0,236 kg, grau, 220-240 V 50 Hz/**8 V, 0,5 A**

Art.-Bez.	Art.-Nr.	VE	€/St.
D770	561162	6 St.	24,00



E3538N Klingeltransformator VDE
für Einbau und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen. Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm, Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551). Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Befestigungsschiene, 93 x 34 x 60 mm, 0,300 kg, grau, 220-240 V 50 Hz/**12 V, 1,5 A**

Art.-Bez.	Art.-Nr.	VE	€/St.
E3538N	561219	6 St.	30,40



D780 Klingeltransformator VDE
für Einbau und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen. Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm. Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551). Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Befestigungsschiene, 91 x 35 x 53 mm, 0,231 kg, grau, 220-240 V 50 Hz/**8 V, 1 A**

Art.-Bez.	Art.-Nr.	VE	€/St.
D780	561163	6 St.	26,50



D780S Klingeltransformator VDE
mit primär **EIN-/AUS-Schalter**
(sonstige Angaben wie D780)

Art.-Bez.	Art.-Nr.	VE	€/St.
D780S	561213	6 St.	29,10



E3538SN Klingeltransformator VDE
mit primär **EIN-/AUS-Schalter** (sonstige Angaben wie E3538N)

Art.-Bez.	Art.-Nr.	VE	€/St.
E3538SN	561221	6 St.	33,10



E3549 Klingeltransformator VDE
für Einbau und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen. Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm. Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551). Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 65 mm ab Befestigungsschiene, 93 x 34 x 60 mm, 0,270 kg, grau, 220-240 V 50 Hz/**8 V, 1,5 A**

Art.-Bez.	Art.-Nr.	VE	€/St.
E3549	561200	6 St.	25,30

E3539N Klingeltransformator VDE
für Einbau und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen. Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm. Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551). Für Zählertafeleinbau 45 x 54 mm Breite, Höhe 68 mm ab Befestigungsschiene, 92 x 54 x 69 mm, 0,400 kg, grau, 220-240 V 50 Hz/**12 V, 2 A**

Art.-Bez.	Art.-Nr.	VE	€/St.
E3539N	561223	6 St.	33,80