

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.232.2007.1

Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 15 20SW

gesis® Netzanschlussleitung Buchse - Schuko-Stecker; Länge: 2m; Typ GST18I3; 3-polig; 250 V / 16 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 3G1,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.232.2007.1
EAN	4015573361089
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Polzahl	3
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	8,3 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Netz-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	Schuko-Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinnt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

Zubehör

Artikelnummer:	Typ:	Beschreibung:
05.561.3653.0	Verschlussstück GST18I3VS B WS	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i3, weiß
05.561.3653.1	Verschlussstück GST18I3VS B SW	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i3, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18I3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig für GST18i3-6
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18I3/4/5 WS	
05.587.3156.0	Verriegelungsschieber (G)ST18 WS	Verriegelung für freie Leitungsverbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelungsschieber (G)ST18 SW	Verriegelung für freie Leitungsverbindungen GST18i3-5, schwarz
05.594.4250.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS	Verschlußstücke für Buchsenteil, 3-polig, Farbe: weiß, Type: ST 18/3B VS WS
05.594.4253.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS	Verschlußstücke für Buchsenteil, 3-polig, Farbe: schwarz, Type: ST 18/3B VS SW