

783

Gerätesteckdose

KAISER
 ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

Gerätesteckdose 120°, 10 A, mit Schutzkontakt
 Mains appliance line socket 120°, 10 A, with earthing contact

**Beschreibung / Description**

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05RR-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm².

Abisolierung: N, L, PE: 20,0 mm,

Rewireable for supply line H05RR-F 3G1,0 mm² and 3G1,5 mm².

Wire Stripping: N, L, PE: 20,0 mm,

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt C 15
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 38
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimension