

POWERversal 5-fach, 250V~, 16A, max.3600W, IP20, mit Klappdeckel und 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, 65mm Topfabstand, anschraubbar, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 1,4m, Maße(lxbxh):(482,6x71x58,3)mm, silber- schwarz

Artikelnummer	VP	PG	EAN
227320017	1	131	 4 008224 565851

Technische Daten

Gehäuseform	rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	5
Ein-/Ausschalter	Ja
FI-Schalter	Nein
Netzzeitstörfilter	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Nennstrom	16
Mit Deckel	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	silber/schwarz
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Länge der Zuleitung	1,4 m
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	90°
Aderquerschnitt	1,5 mm ²
Anschlussleitung	H05VV-F 3G1,5 mm ²
Spannung nach EN 60309-2	250 V

