

Artikelnummer

43701

Typ

UP-GONG 120ws

Bezeichnung

Unterputz Elektronik-Gong UP-GONG 120ws

**Kurzbeschreibung:**

- für Schalterprogramm 50 x 50mm namhafter Hersteller
- 17 klassische Klingeltöne
- 2-fache Rufunterscheidung
- 8-12 V AC/DC (0,280 A)
- Spannungsversorgung: 8-12 V AC/DC (0,280 A)

Beschreibung

Das schlichte Design der Unterputz-Baureihe Gong, Läutewerke und Summer fügt sich unauffällig in zahlreiche Produkte namhafter Schalterhersteller ein.

Einfach flexibel an Ort und Stelle integrieren.

Produktmerkmale:

Unterputz Elektronik-Gong

17 polyphone Klingeltöne

Integration in Schalterprogramme möglich

Funktionen

2fach Rufunterscheidung

Stummschaltung von vorne

kontinuierliche Lautstärkeeinstellung

inklusive Montageblech u. Rahmen

Technische Daten:

Lautstärke Gong bis zu 83 dB(A)@1m

Lautstärke LTW / SU bis zu 80 dB(A)@1m

8-12 V AC/DC / 0,280 A

Abmessungen:

Gong: 50 x 50 x 43 mm

Rahmen: 80 x 80 x 11mm

bis zu 83 dB(A)

Farbe Weiß



Installationshinweis: Einbau in UP-Dose

Hinweis: Empfehlung: Verwenden Sie Schalterabzweigdosen (Tiefe 60 mm)

Passt in Flächenprogrammen von Schalterherstellern mit 50 mm Innenmaß.

Eventuell müssen die Rahmen der Schalterhersteller bearbeitet werden.

Technische Daten

Geräteart:	Elektronik-Gong
Anzahl Melodien:	17 polyphone Melodien
Spannungsversorgung:	8 - 12 V AC/DC
Lautstärke:	Max. 83 dB(A) einstellbar
Rufunterscheidung:	2-fach
Spannungsversorgung:	8 - 12 V AC/DC / 280 mA
Abmessungen:	80 x 80 x 40 mm
Einbautiefe:	31 mm
Farbe:	Weiß (ähnlich RAL 9003)