


Datenblatt

Metall-Kabeltrommel 10313

Metall-Kabeltrommel feuerverzinkt mit Isolierhülle „IRONCOAT“, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit

Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen . Drehbarer Wickelgriff. Für Baustelleneinsatz geeignet.



**Mit 25m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G1,5**

Zur Verwendung im Freien.

KONFORM MIT
BGI 608

Abb. ähnlich

entspricht EN 61242

Fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Zur Verwendung im Aussenbereich und Baustelleneinsatz

CE IP44

Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

L / B / H: 280/190/380

Ø285mm

Gewicht: ca. 5,7 Kg

EAN: 4011160103131

