


Datenblatt



IronCoat Metallkabeltrommel 10314

IronCoat XPerts Metallkabeltrommel aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen . Mit patentierter Leitungsführung.



Mit 40m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G1,5

Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle

Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V~ / 16 A	Ø285mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-25 bis +40°C
L / B / H:	290 / 195 / 380 mm
Gewicht:	ca. 7,8 Kg
EAN:	4011160103148



Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2