


# Datenblatt



## IronCoat Metallkabeltrommel 10325

IronCoat XPerts Metallkabeltrommel aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen . Mit patentierter Leitungsführung.



Mit 25m schwerer Gummischlauchleitung  
H07RN-F 3G2,5

Zur Verwendung im Freien.  
Gewerbe/Baustelle

Abb. ähnlich



IP44



### Technische Daten:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 230 V~ / 16 A      | Ø285mm             |
| Aufgerollt:        | 1000 W             |
| Abgerollt:         | 3500 W             |
| Thermoschutz:      | 1polig - 56°C      |
| Temperaturbereich: | -25 bis +40°C      |
| L / B / H:         | 290 / 195 / 380 mm |
| Gewicht:           | ca. 7,05 Kg        |
| EAN:               | 4011160103254      |



Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2