

Datenblatt

IronCoat Metallkabeltrommel 10333

IronCoat XPerts Metallkabeltrommel aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen ⚡. Mit patentierter Leitungsführung.



Mit 25m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G2,5

Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle

Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V~ / 16 A Ø285mm
Aufgerollt: 1000 W
Abgerollt: 3500 W
Thermoschutz: 1polig - 56°C
Temperaturbereich: -25 bis +40°C
L / B / H: 290 / 195 / 380 mm
Gewicht: ca. 9,35 Kg
EAN: 4011160103339



Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2