

Einhandzwingen

Einhändig spannen (und spreizen)



- Spannkraft von bis zu 3.500 N
- Einfach und schnell mit nur einer Hand fixieren und spannen
- Pumphebel von Schienen- und Griffseite bedienbar
- Mit Schutzkappen auf den Spannflächen



Einhandzwinde EHZ mit 2-Komponenten-Griff

Bestell-Nr.	Spannweite	Ausladung	Schiene	⚖	📦	V2
	mm	mm	mm	kg	St.	
EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	1,25	6	
EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	1,67	6	